

# **PRESSEMITTEILUNG**

## **PSPIX 2**

### **PSPIX2**

Modernes Design, intuitive Bedienung, exzellente Bildqualität... Der äußerst kompakte PSPIX 2 präsentiert sich von seiner besten Seite und bietet zudem eine Anpassungsfähigkeit, die keine Wünsche offen lässt. Ob als Single-User oder Multi-User Variante – Sie entscheiden selbst, wie Sie den Scanner nutzen wollen!

Der PSPIX 2 übertrifft seine Vorgängerversion in puncto Design, Benutzerfreundlichkeit, Kompaktheit und Integrationsfähigkeit um Welten. Dank der realen Auflösung von > 14 lp/mm liefert der Scanner detailreiche, scharfe und kontrastreiche Intraoralaufnahmen für eine zuverlässige und präzise Diagnostik.

### **Hoher Komfort für Behandler... und Patient!**

Die enorm flexiblen Speicherfolien sind in 4 Größen erhältlich. Dadurch können sie in jeder klinischen Situation wie ein konventioneller Film positioniert werden, was dem Patienten unnötige Belastung erspart. Aber auch für den Behandler werden die Vorzüge des PSPIX 2 schnell ersichtlich, denn die Bedienung ist kinderleicht: Wenn Sie das Gerät in der Multi-User Version verwenden, wählen Sie vorab über den großen Farbtouchscreen die gewünschte Workstation. Als zweiten Schritt sowie bei Benutzung der Single-User Variante wird die Speicherfolie einfach mitsamt Schutzhülle in den Einschubschlitz gegeben – der restliche Arbeitsvorgang geschieht vollautomatisch! Via Touchscreen ist der Fortschritt des Scanvorgangs klar ersichtlich. Der Scan wird automatisch optimiert und nach nur wenigen Sekunden (9 Sekunden für Größe 2) am Computerbildschirm angezeigt; anschließend wird die Speicherfolie direkt gelöscht und ausgegeben. Der Betriebsstatus des Scanners (bereit – scannt – belegt) kann anhand des farbigen LED-Lichts mit einem Blick erkannt werden.

### **In jede Praxisumgebung integrierbar**

Der PSPIX 2 ist darüber hinaus unheimlich kompakt und passt sich somit jeder Praxisumgebung optimal an: Wenn Sie jeden Behandlungsraum mit dem Scanner ausstatten, profitieren Sie von einem effizienten Scanvorgang und sparen dank des „Klicken & Scannen“-Konzepts jede Menge Zeit. Für eine kostengünstigere Lösung können Sie den Scanner gemeinsam mit Ihren Kollegen benutzen, indem Sie bis zu 10 Workstations mit dem PSPIX 2 verbinden. Auch hinsichtlich der Software haben Sie die Wahl: Der PSPIX 2 kann sowohl via TWAIN-Verbindung mit jeder auf dem Markt erhältlichen Dentalmanagementsoftware mit TWAIN-Schnittstelle oder aber mit der im Lieferumfang enthaltenen Software Sopro Imaging benutzt werden. Die intuitiv bedienbare Software bietet vielfältige Bearbeitungswerkzeuge sowie Export- und Archivierungsoptionen – und kann mit allen ACTEON Imaging Produkten verwendet werden! Sopro Imaging ist sowohl mit Windows- als auch MAC-Betriebssystemen kompatibel.

### **Keine Abstriche in puncto Hygiene**

Durch Hygieneschutzhüllen und Reinigungstücher können die Speicherfolien optimal sauber gehalten werden. Aber auch der Scanner erlaubt eine hygienische Reinigung: Die magnetischen Teile sind abnehmbar und können im Thermo-Desinfektor gereinigt werden kann. Bei Bedarf kann das Gerät auch mit autoklavierbaren Komponenten ausgestattet werden – diese sind ab nächstem Frühjahr erhältlich.



# **PRESSEMITTEILUNG**

## **PSPIX 2**

Der PSPIX 2 ist so klein, anpassungsfähig, intuitiv und leistungsstark, dass er Teil jeder Praxisausstattung sein sollte!

